

Ovallochmatrize



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Verwendung mit hydraulischer nVent ERIFLEX Flexibar und Verteilerschienenstanze kombiniert mit Stanz- und Auswurfsperr zum Stanzen von Löchern in Verteilerschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stanzengröße	Stückgewicht
DIE-11X20	545861	11 x 20 mm	0.1 kg
DIE-14X20	545866	14 x 20 mm	0.1 kg
DIE-9X18	545856	9 x 18 mm	0.12 kg
DIE-6-5X13	545851	6.5 x 13 mm	0.15 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE