

PDB Polyamid Schutzschlauch



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen

Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen

Verpackt in einfachen Spenderboxen

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Dichte:	1.14 kg/m ³
Arbeitstemperatur:	-40 to 120 °C
Material:	Polyamid
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-2

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
PDBS5B	554730	Schwarz	5 mm	100m	0 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
PDBS5G	554430	Grau	5 mm	100m	0 kg
PDBS8G	554450	Grau	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Grau	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Schwarz	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Schwarz	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS10B	554760	Schwarz	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Grau	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Schwarz	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Grau	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS30B	554830	Schwarz	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS16B	554790	Schwarz	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30G	554530	Grau	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS16G	554490	Grau	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS40G	554550	Grau	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40B	554850	Schwarz	40 mm	50m	0.04 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

Deckungseffizienz						
Artikelnummer	Durchmesser					
	Nom	Deckung	Min	Deckung	Max	Deckung
PDBS5x	5 mm	97 %	4 mm	100 %	8 mm	90 %
PDBS8x	8 mm	94 %	6 mm	100 %	10 mm	91 %
PDBS10x	10 mm	95 %	8 mm	100 %	14 mm	94 %
PDBS12x	12 mm	96 %	10 mm	100 %	16 mm	94 %
PDBS16x	16 mm	96 %	14 mm	100 %	18 mm	98 %
PDBS20x	20 mm	95 %	16 mm	100 %	25 mm	99 %
PDBS30x	30 mm	90 %	20 mm	100 %	35 mm	92 %
PDBS40x	40 mm	90 %	30 mm	100 %	45 mm	94 %
PDBS50x	50 mm	95 %	40 mm	100 %	65 mm	100 %
PDBS70x	70 mm	94 %	60 mm	100 %	80 mm	99 %

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE