

RTCBI Isolierte Rundlitze in Spule, verzinnertes Kupfer



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet

Nicht magnetische Materialien

Verzinnete Oberfläche sorgt für diebstahlsicheres Erscheinungsbild

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser
RTCBI15-10	503400	Copper, Polyvinylchlorid	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, Polyvinylchlorid	120A	16mm ²	900	0.15mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser
RTCB15-25	503420	Copper, Polyvinylchlorid	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCB15-30	503430	Copper, Polyvinylchlorid	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCB15-50	503440	Copper, Polyvinylchlorid	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Stückgewicht
RTCB15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCB15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCB15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCB15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCB15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

Dämmungsdicke: 1 mm
Dämmungsspannung: 450V
Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0
Temperatur: 70 °C Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE