

Spreizklemme flach, W060



Anschlussklemmen zur Befestigung von Flachleitern an den Sammelschienen.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: Spreizklemme für Flachleiter mit unverlierbaren Klemmschrauben, Leiter kann übergreifen, Anzeige des Nennquerschnitts und des Anzugsdrehmoments auf der Klemme. Kontakt zwischen Leiter und Sammelschiene über Kontaktblock.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 20, 25, 30 × 5, 10.

Zertifikate: UL, GL, DNV-GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen
01319	43mm	38mm	88mm	Baustahl	Beschichtet	6
01759	43mm	40mm	98mm	Baustahl	Beschichtet	3

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE