

Montagehalter für 19"-Montageprofile in Teilhöhen, CIC



Diese Halterungen für die Montage von 19"-Teilprofilen in 800 mm breiten Schränken können in Höhe und Tiefe verstellt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Für die Montage von vertikalen 19"-Profilen CIPP in 800 mm breiten Schränken. Sie sind mit Hilfe von Click-in Profilen in Schritten von 12.5 mm tiefenverstellbar.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Dicke
CIC04	49mm	100mm	50mm	Baustahl	Verzinkt	3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.