

CS480 Swivel Base Internal



CS480 Swivel Base Internal allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 340 degrees. Base mounting hardware is hidden. Maintenance-free bearings.

INDUSTRIE-STANDARDS

IEC 60529, IP66

MERKMALE

Base can rotate 340 degrees with rotation stop

Torque preset at factory

Gasket is included

Surface mounting fasteners are not provided

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Schnelles Schiff
CCSS48BBRI	110mm	116mm	116mm	Edelstahl 304	Gebürstet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.