

90-Grad Winkelstück, Öffnung außen oben, Einlege-Scharnierabdeckung



Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.

MERKMALE

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations

This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature

SPEZIFIKATIONEN

Farbcode:	ANSI 61
Oberfläche:	Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe:	Grau
Material:	Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Typ Dichtungsplatte	Anzahl Dichtungsplatten
F88LE9AC	Winkelstück	203mm	203mm	1.9mm	Flach	2
F66LE9AC	Winkelstück	152mm	152mm	1.9mm	Flach	2
F44LE9AC	Winkelstück	102mm	102mm	1.9mm	Flach	2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Jede Dichtungsplatte enthält außerdem eine Dichtung und einen Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE