

Kabeleinführung 20 Öffnungen

KATALOGNUMMER

CEPH2024



Die CEPH-Kabeleinführung bietet eine sehr flache, platzsparende professionelle Kabeleinführung mit einer sehr guten Abdichtung. Die spezielle Form der Membran-Tülle sorgt für eine optimale Zugentlastung.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

MERKMALE

Beschreibung: Schnelle, kostengünstige Kabeleinführung mit guter Abdichtung für eingehende Kabel und/oder pneumatische Kabelrohre innerhalb eines Gehäuses. Kann mit Schrauben oder dem integrierten Snap-in-System befestigt werden, das für Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm geeignet ist.

Oberfläche: Schwarz

Entflammbarkeit: UL94 V-0

Material: Polyamid 6.6/TPE

Verpackungseinheit: 1 Stück

Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Kabeleinführungen: 20

Kabeleinführung: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Ausbruchgröße: 36 x 112mm

Höhe: 58mm

Breite: 149.6mm

Tiefe: 12mm

Material: Kunststoff

Oberfläche: Unbehandelt

Farbe: Schwarz

Betriebstemperatur: -40 to 90°C

Gewicht: 0.1kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE