

Ventilierte Bodenplatte, CVB, 23x800x600mm, Verzinkt, Baustahl

KATALOGNUMMER

CVB0806



Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Kann in Verbindung mit Ventilationssockel PV verwendet werden. Perforiert, 33% belüftet.

Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 3 Stück (4 Stück für T > 600 mm) mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Wird in Verbindung mit ventilierten Sockeln PV eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 23mm

Breite: 800mm

Tiefe: 600mm

Gehäusematerial: Baustahl; Verzinkter Stahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Verzinkt

Dicke: 1.5mm

Anzahl Verpackungen: 4

Gewicht: 3kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE