

Dachblech, 800x600, Stahlblech, Lüftung

KATALOGNUMMER

CVR0806R5

Das Lüftungsdachblech sorgt für eine kostengünstige, natürliche Belüftung und hält Insekten und Staub fern.



MERKMALE

Beschreibung: Angehobenes Dach mit 2,5 mm Lüftungsöffnungen und Filtermaterial.

Material: 1,5 mm Stahlblech, Filtermaterial: EU 4 nach DIN 24185.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Temperaturbeständigkeit: 100°C.

Schutzart: Entspricht IP 31 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagewinkeln und Filtermaterial.

Bemerkung: Hebt die Schrankhöhe um 40 mm an.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 58mm

Breite: 800mm

Tiefe: 600mm

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Dicke: 1.5mm

Anzahl Verpackungen: 1

Gewicht: 6.9kg

Gehäusematerial: Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.