

Teiltür, 150x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44

KATALOGNUMMER

DP01506R5



Teiltüren ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schrankes.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Unterteilung der Schrankfront mit Hilfe der Trennstege CDH / CDHK in verschiedene Bereiche.
Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Verriegelung (1 Riegel bis zu einer Höhe von 400 mm, über 400 mm Höhe 2 Riegel).

Material: 1.75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 44.

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Scharnieren, Riegeln und Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie CDHK für MK-Rahmen. Verwenden Sie DPC / DPCV für Abdeckung der Ober- und Unterseite.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 150mm

Breite: 600mm

Tiefe: 17mm

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE