

Teilpaneel, 250x400, Stahlblech

KATALOGNUMMER

DPP02504R5



Teilplatten ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schrankes. Die Platten sind mit Schrauben befestigt, damit sie nur vom Servicepersonal entfernt werden können, um die Bediener-sicherheit zu verbessern.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Trennung der Schrankfront in Abschnitte, bei Nutzung in Verbindung mit horizontalem Trennsteg CDH/CDHK oder wenn keine Tür benötigt wird.

Material: 1,75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 54

Verpackungseinheit: 1 Paneel mit Befestigungsmaterial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie SCHK für MK-Rahmen. Verwenden Sie DPC/DPCV für das obere und untere Paneel.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 250mm

Breite: 400mm

Tiefe: 17mm

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Dicke: 1.75mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE