

Sammelschiene 2x5 TN, 1/2 Schienen pro Phase

KATALOGNUMMER

ECBS205TN



This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

MERKMALE

Beschreibung: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.

Arbeitstemperatur: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Lieferumfang: Busbar support with mounting material.

PRODUKTMERKMALE

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Kunststoff; Baustahl

Oberfläche: Glatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.