

Dachlüfterplatten, CFR

Auf diesem Dachblech können bis zu sechs Lüfter montiert werden, sodass der Schrank je nach Anzahl der Lüfter stufenweise gekühlt werden kann.



MERKMALE

Beschreibung: Zur Installation von bis zu 6 Ventilatoren DFN02 oder von Abdeckplatten DFC zum Verschluss nicht benutzter Ausbrüche im Dach. Wird in Verbindung mit dem Ventilationsdach CVR eingesetzt.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie das Ventilationsdach CVR. Dazu DFN02 Ventilatoren. Ungenutzte Ausbrüche können mit den Abdeckplatten DFC geschlossen werden.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verschraubungsplatten	Produktfamilie	Gehäusematerial
CFR0606	24mm	600mm	600mm	6	Freistehend	Baustahl
CFR0608	24mm	600mm	800mm	6	Freistehend	Baustahl
CFR0806	24mm	800mm	600mm	6	Freistehend	Baustahl
CFR0808	24mm	800mm	800mm	6	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE