

19"-Geräteträger, MTR



Dieser Boden für 19"-Profile ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schanks sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Befestigung an den Frontprofilen. Der Geräteträger kann nach vorne oder nach hinten hin ausgerichtet werden. Bei zusätzlicher Befestigung hinten kann er 100 kg tragen.

Zusätzliche Informationen: Kann in Schwenkrahmen (SFS), offene Rahmen (BTN, WCF) und alle Racks und Wandgehäuse eingebaut werden.

Material: 1,8 mm Stahlblech, ist zur Belüftung durchbrochen; Ecke aus 1,8 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 kompletter Satz mit Montagematerial.

Max. loading: 150N

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.8mm
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Material:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
MTR1470	483mm	500mm	2U	Baustahl	No
MTR1279	483mm	280mm	2U	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE