

Freilandsockel, PGM



Die Kabel können einfach durch den unterirdisch montierten Bodensockel geführt werden, sodass Kabel kanalisiert und damit schneller verdrahtet werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Freilandsockel, Höhe: 1.000 mm. Aushubtiefe: 700-950 mm.

Material: 2 mm galvanisierter Stahl.

Oberfläche: RAL 7035 Polyester-Pulverbeschichtung.

Verpackungseinheit: 1 Satz mit Freilandsockel.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2mm
Oberfläche:	Verzinkt
Material:	Verzinkter Stahl
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
PGM10064	1000mm	600mm	400mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10066	1000mm	600mm	600mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10084	1000mm	800mm	400mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10086	1000mm	800mm	600mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10124	1000mm	1200mm	400mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10126	1000mm	1200mm	600mm	Aluminium	Freistehend	No
PGM10184	1000mm	1800mm	400mm	Aluminium	Freistehend	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.