

Türschalter für Gefahrenbereiche, LEDHLSW



The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.

INDUSTRIE-STANDARDS

Switch Rating

Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D

MERKMALE

Class 1, Division 2 hazardous areas

Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X

Five foot connection cable

Ease of wiring to the enclosure back panel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
LEDHLSWITCH	10mm	18mm	28mm	Kunststoff	Glatt	Grau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE