

Senkrechte Tragprofile, HP



Zur einfachen Montage von Telequick-Montageplatten und DIN-Schienen in voller Schrankhöhe, tiefenverstellbar.

MERKMALE

Beschreibung: Senkrechte Profile mit 25mm-Lochraster zur Aufnahme von DIN-Schienen oder entsprechender Telequick-Montageplatten. Tiefenverstellbar in 25mm Schritten.

Material: 2mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Tragprofile mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
HP1600	1600mm	50mm	30mm	Baustahl	No
HP2000	2000mm	50mm	30mm	Baustahl	No
HP2200	2200mm	50mm	30mm	Baustahl	No
HP1800	1800mm	50mm	30mm	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE