

Montagewinkel für 19"-Profile, DND



Diese schnell und einfach zu montierenden Halterungen für die Befestigung von 19"-Profilen bieten Raum an der Vorderseite von 600 mm-Pulten und ermöglichen, dass Geräte werkseitig oder vor Ort installiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Montagewinkel (19"), um eine 482,6 mm Teilhöhe in Schränken von 600 mm Breite zu erreichen.
Tiefenverstellbar in 12,5 mm Schritten.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Dicke
DND01	74mm	51mm	78mm	Stahl	Verzinkt	3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.