

Montageplatte, GCPZ



Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Pults beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Standard Montageplatte für MPG(S) Pulte. Tiefenverstellbar durch den Einsatz von Zubehör MPGDA.

Material: 2

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Zubehör

SPEZIFIKATIONEN

- Dicke:

2.5mm
- Material:

Verzinkter Stahl
- Oberfläche:

Beschichtet

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Passend für Gehäusebreite	Plattengröße	Gehäusematerial
GCPZ08	790mm	800mm	24mm	800mm	790 x 699mm	Baustahl, Edelstahl
GCPZ12	790mm	1200mm	24mm	1200mm	790 x 1099mm	Baustahl, Edelstahl
GCPZ10	790mm	1000mm	24mm	1000mm	790 x 899mm	Baustahl, Edelstahl
GCPZ06	790mm	600mm	24mm	600mm	790 x 499mm	Baustahl, Edelstahl
GCPZ16	790mm	1600mm	24mm	1600mm	790 x 1499mm	Baustahl, Edelstahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.