

# Montageplatten | Wandgehäuse, AMP



Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

## MERKMALE

---

Beschreibung: Standard Stahlblech Montageplatte für Wandgehäuse. Alle Seiten ab 800 mm und größer werden durch eine Kantung der Platte verstärkt. Anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Dieses Zubehör ist nicht für die AFS-Gehäuseserie geeignet, siehe Ersatzteilkatalog.

Material: Galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 2mm  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Material:** Baustahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|--------|-------|--------------|-----------------|------------------|
| AMP02020      | 200mm | 199mm  | 2mm   | 170 x 150mm  | Baustahl        | No               |
| AMP02520      | 250mm | 199mm  | 2mm   | 220 x 150mm  | Baustahl        | No               |
| AMP02525      | 250mm | 249mm  | 2mm   | 220 x 200mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03025      | 300mm | 249mm  | 2mm   | 270 x 200mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03030      | 300mm | 299mm  | 2mm   | 270 x 250mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03040      | 300mm | 400mm  | 2mm   | 270 x 350mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03060      | 300mm | 599mm  | 2mm   | 270 x 550mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03080      | 300mm | 799mm  | 2mm   | 270 x 750mm  | Baustahl        | No               |
| AMP03525      | 350mm | 249mm  | 2mm   | 320 x 200mm  | Baustahl        | No               |
| AMP04030      | 400mm | 299mm  | 2mm   | 370 x 250mm  | Baustahl        | No               |
| AMP04040      | 400mm | 400mm  | 2mm   | 370 x 350mm  | Baustahl        | No               |
| AMP04050      | 400mm | 500mm  | 2mm   | 370 x 450mm  | Baustahl        | No               |
| AMP04060      | 400mm | 599mm  | 2mm   | 370 x 550mm  | Baustahl        | No               |
| AMP05030      | 500mm | 299mm  | 2mm   | 470 x 250mm  | Baustahl        | No               |
| AMP05040      | 500mm | 350mm  | 2mm   | 470 x 350mm  | Baustahl        | No               |
| AMP05050      | 500mm | 500mm  | 2mm   | 470 x 450mm  | Baustahl        | No               |
| AMP06040      | 600mm | 400mm  | 2mm   | 570 x 350mm  | Baustahl        | No               |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Plattengröße  | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|-----------------|------------------|
| AMP06050      | 600mm  | 500mm  | 2mm   | 570 x 450mm   | Baustahl        | No               |
| AMP06060      | 600mm  | 599mm  | 2mm   | 570 x 550mm   | Baustahl        | No               |
| AMP06080      | 600mm  | 799mm  | 2mm   | 570 x 750mm   | Baustahl        | No               |
| AMP07050      | 700mm  | 500mm  | 2mm   | 670 x 450mm   | Baustahl        | No               |
| AMP10100      | 1000mm | 999mm  | 12mm  | 970 x 950mm   | Baustahl        | No               |
| AMP10120      | 1000mm | 1199mm | 12mm  | 970 x 950mm   | Baustahl        | No               |
| AMP12120      | 1200mm | 1199mm | 12mm  | 1170 x 1150mm | Baustahl        | No               |
| AMP03100      | 300mm  | 999mm  | 12mm  | 270 x 950mm   | Baustahl        | No               |
| AMP03120      | 300mm  | 1199mm | 12mm  | 270 x 1150mm  | Baustahl        | No               |
| AMP08040      | 800mm  | 400mm  | 12mm  | 770 x 350mm   | Baustahl        | No               |
| AMP08060      | 800mm  | 599mm  | 12mm  | 770 x 550mm   | Baustahl        | No               |
| AMP08080      | 800mm  | 799mm  | 12mm  | 770 x 750mm   | Baustahl        | No               |
| AMP08120      | 800mm  | 1199mm | 12mm  | 770 x 1150mm  | Baustahl        | No               |
| AMP10060      | 1000mm | 599mm  | 12mm  | 970 x 550mm   | Baustahl        | No               |
| AMP10080      | 1000mm | 799mm  | 12mm  | 970 x 750mm   | Baustahl        | No               |
| AMP12060      | 1200mm | 599mm  | 12mm  | 1170 x 550mm  | Baustahl        | No               |
| AMP12080      | 1200mm | 799mm  | 12mm  | 1170 x 750mm  | Baustahl        | No               |
| AMP12100      | 1200mm | 999mm  | 12mm  | 1170 x 950mm  | Baustahl        | No               |
| AMP14100      | 1400mm | 999mm  | 12mm  | 1370 x 950mm  | Baustahl        | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.