

Kabelabfangschiene außen, CABP



Diese verstellbare Kabelschiene sorgt für eine sichere Befestigung von Kabeln unterhalb des Schrankes und optimiert das Platzangebot im Schrank. Externe Belastungen werden vermieden, und installierte Geräte werden vor Beschädigungen geschützt.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Optimierung der Nutzung des Schrankinnenraums wird sie unterhalb der Bodenplatte montiert. Hält Kabelklemmen CAC, um einlaufende Kabel zu befestigen. Voll anpassbar in der Tiefe. Wenn EMV-geschützte Erdungskabel an der Kabelabfangschiene befestigt werden, wird der "Faradaysche"-Effekt für eine optimale EMI-Schirmung beibehalten.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagematerial. Für 1200 mm breite Schränke 4 Schienen.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAC-Klammern, abhängig vom Kabeldurchmesser, hinzu.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
CABP400	45mm	400mm	36mm	Baustahl	Freistehend	No
CABP500	45mm	500mm	36mm	Baustahl		No
CABP1000	45mm	1000mm	36mm	Baustahl		No
CABP800	45mm	800mm	36mm	Baustahl		No
CABP1200	45mm	1200mm	36mm	Baustahl		No
CABP600	45mm	600mm	36mm	Baustahl		No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE