

PE/N-Sammelschienträger, W060

1-polige Sammelschienenhalterung für eine Vielzahl an Sammelschienengrößen .



MERKMALE

Beschreibung: PE/N-Träger. Einzel montierbar. N-PE-Anschluss einfach herzustellen.

Nennspannung: 690 V.

Isolation Bemessungsspannung U_i : 1000 V.

Bemessungsstoßspannung U_{imp} : 6 kV.

Kurzschlussfestigkeit: 14 kA (max. 400 mm Abstand zwischen den Haltern).

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
01356	20mm	65mm	50mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau
01601	20mm	164mm	50mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE