

# Plastik Flanschplatte | Wandgehäuse, EHTC



| Cable/Tube diameter (mm) | EHTC2125G | EHTC213G | EHTC2135G | EHTC2150G |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 5-7                      | 4         |          | 4         |           |
| 6-10                     |           | 3        |           |           |
| 6-14                     |           |          | 12        |           |
| 7-12                     |           |          |           | 49        |
| 7-13                     |           |          |           |           |
| 8-14 / 7-10              | 16        |          |           |           |
| 10-14                    |           |          | 16        |           |
| 12-18                    |           |          | 2         |           |
| 14-20 / 9-10             | 4         |          |           |           |
| 15-25                    |           |          |           | 1         |
| 17-32                    |           |          | 1         |           |
| 20-25 / 12-15            | 1         |          |           |           |
| 24-54                    |           | 2        |           |           |
| 30-59                    |           | 1        |           |           |

Die Plastikflanschplatte FL21 ist eine flexible Kabelmanagementlösung, die nach ihrer Bearbeitung direkt auf dem Schrank montiert werden sollte, oder sie wird mit einer Adapter-Flanschplatte und mit Standardwerkzeugen montiert, um Arbeitskosten einzusparen.

## MERKMALE

Beschreibung: Flanschplatte zur Durchführung von Kabeln und verschiedenen Schlauchtypen. Wird direkt in den Adapter-Flansch AFA montiert. Bitte lesen Sie den Abschnitt Kabelmanagement.

Material: Verschiedene Polymere, verstärkt durch eine Stahlplatte. Halogenfrei und UV-beständig.

Schutzart: Entspricht IP 65.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Dicke:</b>      | 3mm               |
| <b>Farbe:</b>      | Hellgrau          |
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7035          |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Typ<br>Verschraubungsplatte | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| EHTC2150G     | 25mm | 216mm  | 84mm  | FL21                        | Baustahl        | Wandschränke   |
| EHTC213G      | 25mm | 216mm  | 84mm  | FL21                        | Baustahl        | Wandschränke   |
| EHTC2135G     | 41mm | 214mm  | 82mm  | FL21                        | Baustahl        | Wandschränke   |
| EHTC2125G     | 25mm | 216mm  | 84mm  | FL21                        | Baustahl        | Wandschränke   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**