

☒ Aufsatztüren seitlich, DNSR



Schützt und deckt Anschlüsse und Komponenten ab, die an den Seiten des Schaltschranks montiert sind, um wichtige Verbindungen zu sichern und zu schützen. Eine Steckverbindungstrennwand MM (optional) bietet eine Befestigungsfläche für Steckverbinder. Verkabelung von oben oder unten mit optionalen Kabelschienen möglich.

MERKMALE

Beschreibung: Eine 200 mm breite Abdeckung mit Kabeleingängen oben und unten. Lieferung mit einer Flanschplatte und Dichtung. Lochraster entspricht dem Schaltschrankrahmen zur Montage von Kabelabfangschienen.

Material: 2 mm.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Schutzart: Entspricht IP55, Typ 12 in Kombination mit HPPG01.

Montageanforderungen: Fügen Sie eine Trennwand SPD oder Steckverbindungstrennwand MM hinzu, um die Steckverbinder zu montieren und das Seitenfach abzutrennen.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
DNSR2006R5	2000mm	600mm	195mm	Baustahl	No
DNSR2005R5	2000mm	500mm	195mm	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE