

19"-Einschubblech, VSF



Dieser Boden ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten mit einer höheren Belastbarkeit. Er verfügt auch über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schrankes sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Tragfähigkeit: bei direkter Montage auf den 19"-Profilen vorn und hinten. Inklusive ausziehbarer Montageprofile für die Montage an den hinteren 19"-Profilen.

Material: 1.5 mm Stahlblech, zur Belüftung durchbrochen.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück Einschubblech mit ausziehbaren Befestigungsprofilen und Montagematerial.

Maximum load capacity: 1200 N

SPEZIFIKATIONEN

- Dicke:** 1.5mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Baustahl	No
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Baustahl	No
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.