

NH-Trennschalter mit Sicherungen, NH switch disconnecter with fuses



Einrastumschalter für sicheres, bedienerunabhängiges Umschalten.

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger NH-Trennschalter mit Sicherungen. Mit Multifunktionsgriff (Einrastmechanismus). Anschluss an der Unterseite.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, VDE, DNV GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
33500	200mm	106mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt
33510	286mm	184mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.