

Teleskopanschluss, Einlege-Scharnierabdeckung



Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

MERKMALE

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)

No cutting or welding required

SPEZIFIKATIONEN

Farbcode:	ANSI 61
Oberfläche:	Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe:	Grau
Material:	Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Typ Dichtungsplatte	Anzahl Dichtungsplatten
F126LA	Teleskopanschluss	305mm	152mm	1.9mm	Spezial	1
F88LA	Teleskopanschluss	203mm	203mm	1.9mm	Spezial	1
F44LA	Teleskopanschluss	102mm	102mm	1.9mm	Spezial	1
F22LA	Teleskopanschluss	64mm	64mm	1.9mm	Spezial	1
F66LA	Teleskopanschluss	152mm	152mm	1.9mm	Spezial	1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zu jeder Abdichtplatte gehören eine Dichtung und ein Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.