

19"-Auszieh-Fachboden 1 HE, VTS



Dieser auf 19"-Profilen montierter Boden ist ausziehbar, damit installierte Komponenten inspiziert und gewartet werden können. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schrankes sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Montage direkt in die 19"-Montageprofile (1 HE Höhe). Die Oberfläche der Einschübe ist zu Ventilationszwecken geschlitzt.

Verpackungseinheit: 1 Ablage und 2 dreiteilige Schlitten mit Schnellbefestigung sowie Montagematerial.

Material: 1 mm durchbrochener Stahl.

Oberfläche: RAL 7035.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höchstlast	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
VTS1470	50mm	483mm	500mm	500N	Baustahl	No
VTS1597	50mm	483mm	600mm	500N	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE