

Montageplatten-Gleitschienen, MTS



Die komplett bestückte Montageplatte kann von der Seite leicht in den Schrank geschoben werden, was wichtig ist, da sie breiter als die vordere Öffnung ist. Sie wird dann anhand der U-Profile befestigt.

MERKMALE

Beschreibung: Bei Installation einer breiten Montageplatte. Tiefe in Schritten von 25 mm einstellbar. Passend zu den Rollen MTS01W.

Verpackungseinheit: 2 Schienen mit Montagematerial.

Material: 3 mm Stahlblech, verzinkt.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 3mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl der Rollen	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Baustahl	No
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Baustahl	No
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Baustahl	No
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Baustahl	No
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Baustahl	No
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE