

P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M

KATALOGNUMMER

EL16P13LMN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

MERKMALE

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

PRODUKTMERKMALE

Material: Stahl

Oberfläche: Blank

Kupplungseinstellung: Norm

Bewehrungsstabgröße, metrisch: 16 mm

Größe Armierung, USA: #5

Größe Armierung, Kanada: 15M

Durchmesser (\emptyset): 25 mm

Länge (L): 113mm

A: 55 mm

Einführtiefe (BD): 24mm

Gewindegöße (TS): M22


Stückgewicht: 0.34 kg

Anzahl Verpackungen: 50

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE