

nVent LENTON Inspection Wrench



nVent LENTON taper-threaded couplers are typically installed with a standard pipe wrench. The nVent LENTON inspection wrench is provided to check tightness of connections. The frequency of inspection is set by the governing building codes or inspector.

When installing nVent LENTON taper-threaded products, refer to the specific nVent LENTON Product Instruction Sheets and/or Governing Building Codes and Approvals for the proper wrench setting. The specified torque value is easily set using the scale attached to the wrench.

MERKMALE

All wrenches are marked with unique serial numbers

Setting of torque values is simple

Used on multiple bar sizes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)
148010	148010	10 - 28 mm	#3 – #9	10M – 30M	630 mm	60 mm Max
148030	148030	20 - 57 mm	#6 – #18	20M – 55M	825 mm	80 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)	Stückgewicht
148010	148010	75mm	40mm	2.5 kg
148030	148030	90mm	45mm	3.7 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


To ensure safety, good footing and/or balance should be maintained when using wrenches of this type. Failure to maintain footing or balance could result in injury and/or damage to property. Note further product safety instructions in safety documentation provided with the wrench.

Follow manufacturer's recommendation for recalibration of the wrench. Typically, service and re-calibration are required once a year.

Ensure that the tool is stored properly to minimize damage. When stored for long periods, adjust the tool to a low setting to relieve stress on internal parts.

For further information, please review the manufacturer's instructions.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE