

T-Series Vertical Sleeve



MERKMALE

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank

Material: Stahl

100 % US-Inlandsinhalt: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hülse	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBT5101A	Standardlänge	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	Standardlänge	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	Erweiterte Länge	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101A	Standardlänge	22 mm	#7		41 mm	29 mm

Katalognummer	Hülse	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBT61011A	Erweiterte Länge	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	Erweiterte Länge	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	Standardlänge	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	Standardlänge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	Erweiterte Länge	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	Standardlänge	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Erweiterte Länge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	Erweiterte Länge	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	Erweiterte Länge	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Erweiterte Länge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012A	Erweiterte Länge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT11101A	Standardlänge	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018A	Erweiterte Länge	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Standardlänge	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Standardlänge	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Erweiterte Länge	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT141012A	Erweiterte Länge	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101A	Standardlänge	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm

Katalognummer	Hülse	Bewehrungssta bgröße, metrisch	Größe Armierung,USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
RBW45510A	Erweiterte Länge	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Standardlänge	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Erweiterte Länge	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT1891A	Standardlänge	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2

Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Stückgewicht
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg

Katalognummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Stückgewicht
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.