

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Power Utilities

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC
10713-112	230 V min	
10713-108	230 V min	
10713-114	115 V min	
10713-110	115 V min	

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE