

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, for CPCI application.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Subrack with side panel type F ("flexible") for CompactPCI plug-in units with high insertion and withdrawal forces

Aluminum construction

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

Supplied as space-saving flat-pack

IP 20, in accordance with IEC 60529

Horizontal rail type "Heavy"

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Rear I/O	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe
24563-157	3 U	275 mm	Ja	1	Rückwandplatte	80 mm, 160 mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Rear I/O	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe
24563-152	3 U	235 mm		1	Rückwandplatine	160 mm
24563-452	6 U	235 mm		1	Rückwandplatine	160 mm
24563-457	6 U	275 mm	Ja	1	Rückwandplatine	80 mm, 160 mm

Table 2/3

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Produkttyp
24563-157	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Ja	Baugruppenträger/Einschub
24563-152	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	Ja	Baugruppenträger/Einschub
24563-452	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	Ja	Baugruppenträger/Einschub
24563-457	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Ja	Baugruppenträger/Einschub

Table 3/3

Katalognummer	Breite Gestell	Statische Last
24563-157	84 HP	11 kgf
24563-152	84 HP	11 kgf
24563-452	84 HP	11 kgf
24563-457	84 HP	11 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.