

Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel

Power Utilities



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

Without door and rear panel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbe	Verkleidungsmaterial	Breite
---------------	--------------	-------------	------	-------------	----------------------	--------

15230-001	9 U	Schwarzgrau	456 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-001	9 U	Schwarzgrau	456 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-002	12 U	Schwarzgrau	589 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-003	12 U	Schwarzgrau	589 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-002	12 U	Schwarzgrau	589 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-003	12 U	Schwarzgrau	589 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-004	16 U	Schwarzgrau	767 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-005	16 U	Schwarzgrau	767 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-004	16 U	Schwarzgrau	767 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-005	16 U	Schwarzgrau	767 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-006	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-007	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-008	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-006	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-007	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-008	20 U	Schwarzgrau	945 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-009	25 U	Schwarzgrau	1167 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-010	25 U	Schwarzgrau	1167 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-009	25 U	Schwarzgrau	1167 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm

16230-010	25 U	Schwarzgrau	1167 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-011	34 U	Schwarzgrau	1567 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-012	34 U	Schwarzgrau	1567 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-011	34 U	Schwarzgrau	1567 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-012	34 U	Schwarzgrau	1567 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-013	38 U	Schwarzgrau	1745 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-014	38 U	Schwarzgrau	1745 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-013	38 U	Schwarzgrau	1745 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-014	38 U	Schwarzgrau	1745 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-015	43 U	Schwarzgrau	1967 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-016	43 U	Schwarzgrau	1967 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-015	43 U	Schwarzgrau	1967 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-016	43 U	Schwarzgrau	1967 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-017	47 U	Schwarzgrau	2145 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
15230-018	47 U	Schwarzgrau	2145 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-017	47 U	Schwarzgrau	2145 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm
16230-018	47 U	Schwarzgrau	2145 mm	RAL 7021	Stahl	553 mm

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbrcode	Entspricht	Rahmenmaterial
---------------	-------------------	-------	----------------	-----------------------	------------	----------------

15230-001	Schwarzgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-001	Lichtgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-002	Schwarzgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-003	Schwarzgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-002	Lichtgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-003	Lichtgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-004	Schwarzgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-005	Schwarzgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-004	Lichtgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-005	Lichtgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-006	Schwarzgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-007	Schwarzgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-008	Schwarzgrau	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-006	Lichtgrau	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-007	Lichtgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-008	Lichtgrau	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-009	Schwarzgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-010	Schwarzgrau	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-009	Lichtgrau	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium

16230-010	Lichtgrau	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-011	Schwarzgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-012	Schwarzgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-011	Lichtgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-012	Lichtgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-013	Schwarzgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-014	Schwarzgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-013	Lichtgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-014	Lichtgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-015	Schwarzgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-016	Schwarzgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-015	Lichtgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-016	Lichtgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-017	Schwarzgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
15230-018	Schwarzgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-017	Lichtgrau	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium
16230-018	Lichtgrau	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-10 0	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Produkttyp
15230-001	Schaltschrank

Katalognummer	Produkttyp
16230-001	Schaltschrank
15230-002	Schaltschrank
15230-003	Schaltschrank
16230-002	Schaltschrank
16230-003	Schaltschrank
15230-004	Schaltschrank
15230-005	Schaltschrank
16230-004	Schaltschrank
16230-005	Schaltschrank
15230-006	Schaltschrank
15230-007	Schaltschrank
15230-008	Schaltschrank
16230-006	Schaltschrank
16230-007	Schaltschrank
16230-008	Schaltschrank
15230-009	Schaltschrank
15230-010	Schaltschrank
16230-009	Schaltschrank

Katalognummer	Produkttyp
16230-010	Schaltschrank
15230-011	Schaltschrank
15230-012	Schaltschrank
16230-011	Schaltschrank
16230-012	Schaltschrank
15230-013	Schaltschrank
15230-014	Schaltschrank
16230-013	Schaltschrank
16230-014	Schaltschrank
15230-015	Schaltschrank
15230-016	Schaltschrank
16230-015	Schaltschrank
16230-016	Schaltschrank
15230-017	Schaltschrank
15230-018	Schaltschrank
16230-017	Schaltschrank
16230-018	Schaltschrank

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.