

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

MERKMALE

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-086	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-087	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-088	52 U	2450 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-089	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-090	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-091	52 U	2450 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-440	24 U	1200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-441	24 U	1200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-442	29 U	1400 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-443	29 U	1400 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-444	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-445	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-446	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-447	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-086	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-087	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-088	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-089	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-090	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-091	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-440	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-441	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-442	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-443	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP

Katalognummer	Verriegelungstyp	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-444	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-445	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-446	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP
21630-447	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahl-Doppeltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE