

Varistar CP Frame

Power Utilities

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration.

MERKMALE

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
20630-065	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-066	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-067	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-068	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-071	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-072	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-073	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-074	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
20630-075	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-076	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-077	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-078	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-079	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-080	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-081	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-082	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-083	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-084	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-085	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-086	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-087	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-088	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-089	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-090	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-091	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-092	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
20630-093	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-094	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-095	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-096	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-097	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-098	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-099	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-100	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-101	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-102	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-103	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-104	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-105	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-106	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-107	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-108	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-109	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-110	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
20630-261	42 U	2000 mm	600 mm	300 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-111	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-112	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-113	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-114	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-115	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-116	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-117	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-118	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-119	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-120	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-121	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-122	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-262	47 U	2200 mm	600 mm	300 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-123	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-124	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-125	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-126	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode
20630-127	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021
20630-128	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last	Typ
20630-065		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-066		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-067		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-068		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-071		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-072		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-073		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-074		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-075		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-076		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-077		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-078		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-079		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-080		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm

Katalognummer	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last	Typ
20630-081		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-082		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-083		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-084		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-085		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-086		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-087		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-088		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-089		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-090		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-091		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-092		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-093		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-094		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-095		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-096		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-097		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-098		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm

Katalognummer	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last	Typ
20630-099		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-100		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-101		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-105		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-106		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-107		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-110	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-261		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-111		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-112		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-113		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-114	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-115	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm

Katalognummer	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last	Typ
20630-116	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-117		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-118		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-119		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-120	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-121	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-122	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-262		Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen		Norm
20630-123	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-124	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-125	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-126	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-127	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm
20630-128	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf	Norm

Table 3/3

Katalognummer	Passt zu
20630-065	Varistar CP
20630-066	Varistar CP
20630-067	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
20630-068	Varistar CP
20630-071	Varistar CP
20630-072	Varistar CP
20630-073	Varistar CP
20630-074	Varistar CP
20630-075	Varistar CP
20630-076	Varistar CP
20630-077	Varistar CP
20630-078	Varistar CP
20630-079	Varistar CP
20630-080	Varistar CP
20630-081	Varistar CP
20630-082	Varistar CP
20630-083	Varistar CP
20630-084	Varistar CP
20630-085	Varistar CP
20630-086	Varistar CP
20630-087	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
20630-088	Varistar CP
20630-089	Varistar CP
20630-090	Varistar CP
20630-091	Varistar CP
20630-092	Varistar CP
20630-093	Varistar CP
20630-094	Varistar CP
20630-095	Varistar CP
20630-096	Varistar CP
20630-097	Varistar CP
20630-098	Varistar CP
20630-099	Varistar CP
20630-100	Varistar CP
20630-101	Varistar CP
20630-102	Varistar CP
20630-103	Varistar CP
20630-104	Varistar CP
20630-105	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
20630-106	Varistar CP
20630-107	Varistar CP
20630-108	Varistar CP
20630-109	Varistar CP
20630-110	Varistar CP
20630-261	Varistar CP
20630-111	Varistar CP
20630-112	Varistar CP
20630-113	Varistar CP
20630-114	Varistar CP
20630-115	Varistar CP
20630-116	Varistar CP
20630-117	Varistar CP
20630-118	Varistar CP
20630-119	Varistar CP
20630-120	Varistar CP
20630-121	Varistar CP
20630-122	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
20630-262	Varistar CP
20630-123	Varistar CP
20630-124	Varistar CP
20630-125	Varistar CP
20630-126	Varistar CP
20630-127	Varistar CP
20630-128	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

A combination of castors and castors with adjustable feet is not possible with the standard frame. Please order the mobile frame for this requirement

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE