

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Power Utilities

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

MERKMALE

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp	Typ
21630-658	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-655	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-657	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-656	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-661	800 mm	600 mm			Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-663	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich
21630-664	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank-/Gestellsockel	Sockel, beweglich

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Produkttyp	Typ
21630-662	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschrank- /Gestellsockel	Sockel, beweglich

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE