

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Power Utilities

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

MERKMALE

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Material	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-876	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-877	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-878	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-879	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-880	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-881	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-882	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP
21630-883	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP20	Stahltür, perforiert	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.