

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

Power Utilities

IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

MERKMALE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/3

Katalognummer	Verriegelungstyp	Material	Produkttyp	Schutzart	Breite Gestell	Typ
21630-752	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-753	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	800 HP	Stahltür, blank
21630-754	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-755	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-756	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-757	4-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-758	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank
21630-759	5-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55		Stahltür, blank

Table 3/3

Katalognummer	Passt zu
21630-752	Varistar CP
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP

Katalognummer	Passt zu
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE