

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Power Utilities

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

MERKMALE

Glazed door

Height of connection plate 400mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Verriegelungstyp
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart
21630-346	Schaltschranktür	IP20

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart
21630-342	Schaltschranktür	IP20
21630-345	Schaltschranktür	IP20
21630-344	Schaltschranktür	IP20
21630-347	Schaltschranktür	IP20
21630-343	Schaltschranktür	IP20

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE