

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP20

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

MERKMALE

Steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-104	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-105	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-106	52 U	2450 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-107	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-108	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-109	52 U	2450 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-432	24 U	1200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-433	24 U	1200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-434	29 U	1400 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-435	29 U	1400 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-436	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-437	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-438	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-439	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Katalognummer	Verriegelungstyp	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-104	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-105	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-106	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-107	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-108	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-109	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-432	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-433	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-434	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-435	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP

Katalognummer	Verriegelungstyp	Produkttyp	Schutzart	Typ	Passt zu
21630-436	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-437	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-438	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP
21630-439	3-Punkt-Verriegelung	Schaltschranktür	IP20	Stahltür	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE