

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

MERKMALE

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche	Verriegelungstyp	Material	Produkttyp	Schutzart	Typ
21630-171	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-210	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-211	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-212	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-213	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-214	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-215	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-216	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-217	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-218	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-219	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür
21630-220	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung	Stahl	Schaltschranktür	IP55	Stahltür

Table 3/3

Katalognummer	Passt zu
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.