

EM2-XR selbstregulierendes Heizband



nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR ist ein robustes und selbstregulierendes Heizband, das die Bildung von Schnee und Eis auf Rampen, Laderampen, Außentreppen und Zugangswegen verhindert. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W/m bei 0 °C.

EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung

Robust und einfach zu installieren: resistent gegen Schäden bei der Installation, abgelängt

Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, erweiterte Energieeinsparungskontrollen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Nominal Power Output @ 0°C, 230V	Außenmantelwerkstoff	Max. Heizkreislänge	Farbe
449561-000	EM2-XR	208 – 277 V	90 W/m	Modifiziertes Polyolefin	85 m	Orange

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Nennweite	Nennstärke	Erdleitertyp	Mindestinstallationsstemperatur
449561-000	EM2-XR	18.9 mm	9.5 mm	Schutzgeflecht	-18 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT