

Selbstregelndes HWAT-Heizband



Die selbstregelnden nVent RAYCHEM HWAT-Begleitheizbänder halten die Wassertemperatur im Warmwasserverteilungsnetz eines Gebäudes aufrecht. Sie werden unterhalb der Wärmedämmung installiert. Dort gleichen automatisch auftretende Rohrwärmeverluste aus und bieten eine energieeffiziente Lösung.

EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung: Einzelrohr anstelle eines Zirkulationssystems

Abzweigungen, sofort heißes Wasser aus dem Hahn: zur Reduzierung der Hahnzeiten und des Abwassers, Aufrechterhaltung einer spezifischen Wassertemperatur, keine rückführenden Rohrleitungen oder Rückführung kalten Wassers in den Warmwasserbereiter

Einfache Installation: Ablängen, Metermarken, einfache, schnelle RayClic-Anschlussgarnituren

Energieeffizient und sicher: keine Überhitzung, fortschrittliche Energieeinsparung und Überwachung mit dem HWAT-ECO- oder ACS-30-Controller

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, aluminum foil layer to protect from chemical ingress, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Modifiziertes Polyolefin
Leitermaterial:	Vernickeltes Kupfer

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Farbe	Max. Heizkreislänge	Nennweite	Nennstärke
018662-000	HWAT-M-SPOOLBOX-50	220 – 240 V	Orange	100 m	13.7 mm	7.6 mm
258015-000	HWAT-L	220 – 240 V	Gelb	180 m	13.8 mm	6.8 mm
498639-000	HWAT-M	220 – 240 V	Orange	100 m	13.7 mm	7.6 mm

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Farbe	Max. Heizkreislänge	Nennweite	Nennstärke
266435-000	HWAT-R	220 – 240 V	Rot	100 m	16.1 mm	6.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Requires the use of a 30 mA residual current device (RCD) to provide maximum safety and protection from fire. Alle Heizkreise müssen durch einen Schutzschalter mit C-Charakteristik abgesichert werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT