

# IceStop selbstregulierendes Heizband



Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungsbänder ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.

## EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung

Einfache Installation: Ablängen, Metermarken, einfache, schnelle RayClic-Anschlussgarnituren

Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, flach wenn überkreuz, erweiterte Energieeinsparungskontrollen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

GM-2XT für Bitumendächer

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Nennstärke:</b>	6 mm
<b>Nennweite:</b>	14 mm
<b>Nenngewicht des Kabels:</b>	130 g/m
<b>Versorgungsspannung:</b>	208 – 240 V
<b>Mindestinstallationstemperatur:</b>	-18 °C
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Erdleitertyp:</b>	Schutzgeflecht
<b>Leitermaterial:</b>	Vernickeltes Kupfer

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V	Außenmantelwerkstoff
092961-000	GM-2XT	18 W/m	36 W/m	Fluorpolymer

Katalognummer	Artikelname	Nominal PowerOutput, In Air @ 0°C,230V	Nominal PowerOutput, In Ice Water @0°C, 230V	Außenmantelwerkstoff
446105-000	GM-2X	18 W/m	36 W/m	Modifiziertes Polyolefin

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

**Africa**  
 Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**