


Metallnetz

nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX ist ein galvanisiertes Metallnetz. Erhältlich in zwei Größen, 10 m (U-ACC-MM-10) und 25 m (U-ACC-MM-25).



EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: einfache Einführung

SPEZIFIKATIONEN

Raster:	10 mm
Endbearbeitung:	Verzinkt
Material:	Metall

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge	Breite
476660-000	U-ACC-MM-10	10 m	1 m
726604-000	U-ACC-MM-25	25 m	1 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT