

NGC-40-Serie, E/A-Modul



nVent RAYCHEM NGC-40-Serie – E/A-Modul bietet bis zu vier zusätzliche RTD-Eingänge. Diese können jedem NGC-40-HTC/HTC3-Modul zugewiesen werden. Es bietet außerdem ein Alarmrelais, das an einen externen Melder angeschlossen werden kann, und einen programmierbaren Digitaleingang, der einem beliebigen NGC-40-HTC/HTC3-Modul für verschiedene Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten des Schützes oder des SSR zugewiesen werden kann.

EIGENSCHAFTEN

Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems

Eingangs-/Ausgangsmodul zur Bereitstellung zusätzlicher Ein- und Ausgänge sowie zusätzlicher RTDs

Ein- und Ausgänge können jedem HTC/HTC3-Modul im NGC-40-System über CAN zugewiesen werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Nennspannung styp	Betriebstemperatur	Anzahl der Temperaturfühler-Eingänge	Höhe
10730-001	NGC-40-I/O	24 V	DC	-40 to 65 °C	4	87 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
10730-001	NGC-40-I/O	45 mm	106.4 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT