

Befestigungsband für MI-Kabel



nVent RAYCHEM PBxxx-Edelstahl-Befestigungsbänder sind speziell für die Befestigung von mineralisolierten (MI) Heizkabeln am Rohr konzipiert. Zangen sind das einzige Werkzeug, das zum Festziehen des Befestigungsbands erforderlich ist. Schnalle und Riemen verhindern ein Überspannen des Heizkabels und verhindern Ermüdungsfehler, die durch Expansions- und Kontraktionszyklen im Betrieb verursacht werden.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage

Korrosionsbeständig

Allow one pipe strap per foot (0.3 m) of pipe

SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl

Table 1/1		
Katalognummer	Länge	DN-Bereich
PB1200	1117 mm	300 max
PB300	368 mm	40 - 80
PB125	197 mm	32 max
PB3600	3048 mm	900 max
PB1000	965 mm	200 – 250
PB2400	1981 mm	600 max

Katalognummer	Länge	DN-Bereich
PB600	615 mm	90 – 150

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com